

備えあれば安心

車両消毒装置



畜産を口蹄疫から守ろう



車両が近づいたら
自動で噴霧

配管は液薬に強くサビないステンレスを使用、またスロープ・タンク架台はサビにくい亜鉛メッキ仕上げ。




西日本エンジニアリング株式会社

NISHINIHON ENGINEERING CO.,LTD


本社 鹿児島県志布志市志布志町志布志3224番地4 TEL (099) 473-1331 FAX (099) 473-2278
谷山営業所 鹿児島県鹿児島市南栄4丁目14番 TEL (099) 260-1167 FAX (099) 260-1385
E-mail: yamada@nishinihoneng.jp http://www.nishinihoneng.jp

用途に合わせてられる三種類の 車輛消毒設備 (自動シャワーゲート)

1. 車輛全体を消毒出来ます




2. 小・中型車輛を全体に消毒出来ます



3. 小・中型車輛の側面を消毒出来ます

SWG2-250



配管埋設

設置条件

1. 電源・水道水供給はお客様にてご準備願います。
2. 1日の車輛進出台数を数えて下さい。
3. 車道の幅を教えてください。
4. 車道の材質を教えてください。(砂利・アスファルト・コンクリート)
5. SWG2-250は配管埋設となりますので、工事費が別途必要となります。

オプション 薬品自動混入機

ステンレスポンプ



※使用条件により、仕様が変更になる場合がございます。

車輦消毒設備標準仕様書

		全体（四方）噴霧	下部・側面（左右）噴霧	側面（左右）噴霧
シャワー ゲート	噴霧方向	上・下・左・右	下・左・右	左・右
	設置高さ	4,800 mm	2,500 mm	2,500 mm
	設置幅	3,500 mm		
ポンプ	配管サイズ	25 A+15 A	25 A	25 A
	機種	ステンレス製多段ポンプ		
	出力	0.4 kw		
	電圧	1 φ 100、200 or V3 φ 200		
	電流	6～7 A		
	揚程	26 m		
	吐出量	20 L/min		
	圧力	2.5 Mpa	2.8 Mpa	3 Mpa
ノズル	機種	標準扇形ノズル		
	噴霧個数	14 個	11 個	8 個
	噴霧角度	90 度		
	噴霧量	43 L/min	34 L/min	25 L/min
	スプレーパターン	 楕円		
	センサー	光電センサー	パッシブセンサー	パッシブセンサー
制御	制御方式	制御盤（100or200 V）	ポンプ直結型	
その他	電圧	24 V	100 V	100 V
	感知エリア	2 m	1～8 m	1～8 m
	配管仕様	S U S 304		
	ポンプ架台	亜鉛メッキ		
	スロープ	亜鉛メッキ		無し
	タンク	200 L（標準）樹脂タンク 黒		
	配管接続チューブ	ソフトナイロンチューブ φ 16		
	配管固定ロープ	φ 8×20m	無し	無し

※使用状況により、仕様が変更になる場合があります。